

HEDI

DUO-konevalo, Tyyppi: 6LEDDUO



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 081302 6LEDDUO |
| GTIN | 4003644000135 |
| Tuoteluokka | 08B |

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto. Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille. Valaisimen voi käännettävällä linssillä vaihtaa helposti ja nopeasti pistevalaistuksesta laajaan säteilykulmaan. Lampun päätä voidaan kääntää pallonivelellä 340°. Mukana vaihtolamppu.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|-----------------|
| Tehonkulutus | 7 W |
| Väriämpötila | Kylmä valkoinen |
| Väriämpötila | 6500 K |
| valoteho | 7 W |
| Lamppu | LED |

| | |
|------------------|------------------|
| ATEX-vyöhyke | ei |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| IP-suojausluokka | IP 20 |
| Valovirta | 621 lm |
| Tuotetyyppi | Koneen valot |