

Garant**Säteittäiskääntöterä, HB225, tyyppi / Säde R: 16/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Malli:**

2-särmäiset säteittäiskääntöterät.

Käyttö:

Kuperalle säteelle ulko-Ø:lla tai rei'issä.

Sopii:

Nro 231500 koko 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiAlN
L	11,11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Y	1,4 mm
tyyppi	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Säde r	3 mm
S	3,97 mm
Laji	HB225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		