

Garant**Huopalaikka, fiiberipyörö, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 80****Tilastiedot**

Tilausnumero	566895 80
GTIN	4062406569211
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Erittäin **tehokas huopalaikka, erittäin tukevat reunat** fiiberipyörön ansiosta. Näin tätä huopalaikkaa voidaan käyttää yhdessä fiiberilaikkojen tukilaikkojen kanssa, kuten esim. nro 566650 ja 566672.

Käyttö:

Laaja käyttöalue kevyissä vaurioiden korjauksissa ja **häivytyksissä** saman työvaiheen puitteissa. Soveltuu **pienen hitsaussaumojen ja -pisteiden tasoitukseen ja karkeahkoihin puhdistus- ja purseenpoistotehtäviin**. Pintaan ei jää värinäjälkiä.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Malli	A coarse heavy duty
Väri	musta
Rakeistus-vertailu	80
Hienousaste	erittäin harva

Porauksen Ø	22,23
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suurin sallittu kehänopeus	50 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		