



Hitsaajan suojahousut PROBAN, kuninkaansininen, Valmiskoot DE: 62



Tilaustiedot

Tilausnumero	091597 62
GTIN	4050274859749
Tuoteluokka	09Y

Kuvaus

Malli:

Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin **kestäviä**, ja niissä yhdistyvät niin korkea **käyttömukavuus** kuin hyvä **hengittävyys**. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.

PROBAN®-housuissa on useita taskuja työvälineiden säilytystä varten. Vyötärönauhassa on peitetty nappikiinnitys.

- **Kaksi sivutaskua.**
- **Vahvistetuissa metrimitta- ja takataskuissa on läppä ja peitetty painonappikiinnitys.**
- **Etumuksessa peitetty nappikiinnitys.**

Standardi:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Huomautus:

Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m² standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m² tarkastettuna standardin EN 11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Tekninen kuvaus

Sukupuoli	Miehille
Valmiskoot DE	62
Kangaskoostumus	100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	380 g/m ²
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Vaatteet noudattavat	DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri	kuninkaansininen
Tuotetyyppi	Hitsaajan suojahousut