



Etukourapihti fosfatoidut, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	705991 200
GTIN	4003773087243
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erytyinen, erittäin kapea pää ahtaisiin työskentelyolosuhteisiin. **Läpimenevä nivel** (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Välien hienosäätö jousitetulla painonapilla, 5-kertaisesti säädettävissä tarttumaleveyden tarkkaa sovittamista varten. Etutartunta- ja sivutartuntatoiminto. Harmaiksi värjätyt pihdit, pää kiillotettu, hampaat lisäksi induktiivisesti karkaistu (n. 61 HRC).

Muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Varma tartunta edessä myös litteistä työkappaleista kolmipistekiinnityksen kautta. Tarttumisen kiinni myös nuorrutetuista ruuvien päistä sekä kuluneista pulteista ja ruuveista ja niiden kiristäminen ja avaaminen.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Puristumisenesto	kyllä
Leukojen leveys	11 mm
Hienosäätölovien lkm	5
Avautuma (putken paksuus)	7/8 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	22 mm
Itsekiristys	kyllä

Leuan pituus	27 mm
Valmistajamerkintä	TwinGrip
Leukojen malli	3-pistekiinnitys
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Tuotetyyppi	Putkikourapihdit