



## Akkukäyttöinen iskuruuvain ilman akkua, Tyyppi: GDS18V1050



### Tilaustiedot

Tilausnumero	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
- Akun lataustilan näyttö.

3/4 tuuman **BITURBO** Brushless -teknologia, 3 nopeus-/vääntömomenttiporrasta.

#### Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua ja ilman laturia, mukana L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino	2,9 kg
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Iskutiheys	0 min <sup>-1</sup>
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M24

Akkukapasiteetti	8 Ah
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1600 min <sup>-1</sup>
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
enimmäisvääntömomentti kova	1050 Nm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	12,5 m/s <sup>2</sup>
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2400 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	GDS 18V-1050 H
akun jännite	18 V
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073865 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073857 C18