



## Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M12FDDXK2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin** Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteetinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Kompakti akkukäyttöinen porakone/ruuvinväännin pikaporaistukalla.

- **4-In-1-vaihtopääjärjestelmä, johon kuuluu neljä eri päätä.**
- **Pituus vain 185 mm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sarja, johon kuuluu 10-mm-metalliporaistukka, kulmaruuvauspää, epäkeskopää, 6-mm-HEX-pää, 2 x 12V / 2,0 Ah litiumioniakku M12 B2, laturi, HD-Box.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

### Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
--------------	------

Akkutyyppi	Litium-ioni
enimmäisvääntömomentti kova	34 Nm
Paino	0,9 kg
Tyypillinen käyttö	Medium
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1600 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	34 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Valmistajamerkintä	M12 FDDXKIT-202X
Akkukapasiteetti	2 Ah
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C