

Garant

**Kiillotuskaralaikka, rae 400 (valkoinen) super hieno, Pään Ø × pään pituus:
4X8mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 551923 4X8 |
| GTIN | 4062406572501 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Kiillotuslaikat **normaalikorundilla (A)** elastisesti kumiin sidottuna.

GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen. Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. **Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.**

Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|------|
| Pään Ø | 4 mm |
| Rakeisuus | 400 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Suosittelun kierrosnopeus | 10 - 15 m/s |
| Muodon kuvaus | Lieriö |
| Varren Ø | 3 mm |
| Pään pituus | 8 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | ZB |
| Väri | oranssi |
| Tuotetyyppi | Kiillotuskara |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |