

**Garant**

**Kiillotuskaralaikka, rae 600 (oranssi) ultra hieno, Pään Ø × pään pituus:  
4X8mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	551924 4X8
GTIN	4062406572556
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Kiillotuslaikat **normaalikorundilla (A)** elastisesti kumiin sidottuna.

**GARANT-kiillotuslaikoille** on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

**Käyttö:**

**Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen.** Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. **Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.**

Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	4 mm
Muodon kuvaus	Lieriö

Varren Ø	3 mm
Rakeisuus	600
Suosittelun kierrosnopeus	10 - 15 m/s
Pään pituus	8 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	ZB
Väri	valkoinen
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		