

**FLEX****Pienahitsihiomakone, peruslaite, Tyyppi: BME18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Tuoteluokka	03S

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas akkuperusmoottori TRINOXFLEX 18 V metallipintojen työstöön.

- **Erittäin kestävä, harjaton moottori ja suuri työstövoima.**
- **Ainutlaatuinen pikakytkimellä varustettu työkalukiinnitin neljän järjestelmäkiinnittimien työkaluttomaan vaihtoon, satinointiin ja putkihiontaan, hiontaan nauhaviilalla tai pienahitsihiomakoneella.**

**Toimituksen sisältö:**

**Versio ilman kiinnitintä**, mukana 2 x akku 18 V / 5,0 Ah, laturi ja L-Boxx® 238.

**Huomautus:**

Sopivat hiomalaikat löytyvät nrolla 566994 ja nrolla 566996.

**Tekninen kuvaus**

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	1700 - 3760 min <sup>-1</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Paino	2 kg
Akkukapasiteetti	5 Ah

akun jännite	18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni
Työkalun maksimaalinen ø	125 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppe	Pienahitsaussaumojen hiomakone