



## Akkuporavasara, Tyyppi: M18FHPX



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- **Voimakkaat poravasarat, joissa on pneumaattinen iskumekanismi.**
- **Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.**
- **Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto ja kierroslukuelektronikka.**

Integroitu **ONE-KEY™**-teknologia ja lukituskytkin jatkuvaan käyttöön. Pitkä värinänvaimennuskahva minimoi värinän.

#### Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

### Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Akkutyyppe	Litium-ioni
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Iskuenergia	4,2 J
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Paino	5,2 kg
akun jännite	18 V
Varsi	SDS Plus
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,6 m/s <sup>2</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Kierroslukualue	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Suurin iskutiheys	4600 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	M18ONEFHPX-552X
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	30 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poravasara

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1418C6	073840 M1418C6
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5