

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 36×14G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950197 50/1
GTIN	4062406573546
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×14G.

Sopii:

Vetolaatikat 36×14G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 6 × koko 6×8/4; 6 × koko 6×6/4

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 5 × koko C

Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Soveltuu vetolaatikonleveydelle hyötysyvyys	350 mm
Soveltuu vetolaatikonleveydelle hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	14
Materiaali	muovi
Kaukalon korkeus	25 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys	900 mm
Syvyys G	14
Syvyys	350 mm
Korkeus	25 mm
Leveys G	36
Paino	1,429 kg
Tuotenimen määrite	36×14G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C