

**Garant****Liuskakaralaukka Huopa (ZA) pyörömäinen, keskikova, Pään Ø×pään leveys:  
60X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). **Ihanteellinen ruostumattoman teräksen työstöön.** Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Kappaleen muotoihin mukautuvaan hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Suositteltu kierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	6 mm
Pään leveys	50 mm
Pään Ø	60 mm
Enimmäiskierrosluku	7000 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Rakeistus-vertailu	180

Hienousaste	keskikova
Tuotenimen määräite	keskikova
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		