



## Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3), Poran Ø: 5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787001 5
GTIN	4058546287214
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

#### Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

#### Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

### Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	50 mm
Poran Ø	5 mm
Kokonaispituus	100 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

