

**Garant****Käsinepari MASTER CUT C, Käsineen koko: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094445 12
GTIN	4062406574093
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitrilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden.

**GARANT MASTER CUT C.** Viiltosuojaustaso C, **täysin ilman lasi- ja teräskuituja.** Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä.

Käsineet voidaan pestä 40° - 60° C:n lämpötilassa enintään neljä kertaa.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	MASTER CUT
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

EN 388	4331C
Rungon materiaali	Erikoislanka
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet