

Garant**Käsinepari MASTER FIT OIL+, Käsineen koko: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094308 12
GTIN	4062406574048
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Monikäyttöinen käsine, **neuletiheys 18**, kaksinkertainen nitrili- ja niriilivaahtopinnoite. Kämmenen ja sormien strukturoitu pinnoite antaa erittäin hyvän öljypidon. Ei sisällä dimetyyliformamia.

MASTER FIT OIL+. Niriilitäyspinnoite ulottuu ranteeseen asti. Sen ansiosta käsine sopii erityisen hyvin märkiin ja öljyisiin työolosuhteisiin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Käsineen koko	12
Suojausluokka	Luokka II
Sarja	MASTER FIT

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
EN 388	4121X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen / musta
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet