



Akkuporavasara ilman akkua, latauslaitetta ja laukkua, Tyyppi: M18FHX



Tilaustiedot

Tilausnumero	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Voimakkaat poravasarat, joissa pneumaattinen iskumekanismi.
- SDS-Plus-poraistukka.
- Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
- Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto- ja kierroslukuelektronikka.
- FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.
- Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.
- Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.
- AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Nollaversio – ilman akkua, laturia ja laukkua.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä	M18ONEFHX-0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	28 mm
Paino	4,5 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Iskuenergia	2,5 J
Kierroslukualue	0 - 1330 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	26 mm
Suurin iskutiheys	4800 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,9 m/s ²
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1418C6	073840 M1418C6