

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/5mm

Tilastiedot

Tilausnumero	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	68 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,79 astetta
Terän Ø D_c	35 mm

Ø D ₃	25 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	22,45 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	60 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
--	----------