

Garant**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Pyöröporausjyrsintä a _p	2,5 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,36 astetta
Ø D ₂	28,7 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	5

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Porrastuspituus L kun α_{\max}	29,45 mm
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2