

**Garant****Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 5,0$  mm.**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
KiinnitysreiänØ	22 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	39,45 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,02 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	102 mm

Terän $\varnothing D_c$	52 mm
Terien lkm Z	5
$\varnothing D_3$	42 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Asetuskulma $\kappa$	15 - 30 astetta
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2,5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	94 mm
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2