

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, VASEN, Tyyppi: 25/3****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274171 25/3   |
| GTIN         | 4062406577704 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 – 275015.

**Käyttö:**

Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta  $D_{\min} = 14$  mm.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Tekninen kuvaus**

|   |                  |
|---|------------------|
| Pistoleveys w                               | 2,2; 3 mm        |
| $t_{\max}$ sisätyöstö                       | 5 mm             |
| varren $\varnothing D_s$                    | 25 mm            |
| Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$            | 40 mm            |
| Kokonaispituus L                            | 103 mm           |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm            |
| Käyttötapa                                  | Vasen            |
| Sisäjäähdytys                               | kyllä            |
| Järjestelmäavain                            | kyllä            |
| aksaalinen pisto mahdollinen                | ei               |
| Tuotetyyppi                                 | SisäSORVAUSPIDIN |

