

Kovasin Original-Arkansas (harmaa), rae 5000 puurasiassa, Pituus x leveys: 100X40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

Tekninen kuvaus

Leveys	40 mm
Pituus	100 mm
Hienousaste	esihionta
Rakeisuus	5000
Hioma-aine	Arkansas-kvatsiitti
Tuotetyyppi	Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		