

Mitutoyo**Digitaalinen ABS-konepajatyöntömitta IP67, nokka-/vakiomittauspinnat,
Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415355 300
GTIN	4946368846316
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Mittausalue	0 - 300 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	90 mm
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300