

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

6-kertaisesti indeksoidut pyöreät käantöterät. Ottaen huomioon maksimaalinen leikkuusyvyys saadaan kuusi täyttä terää.

Huomautus:

Ohjeluastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n a_p ei saa ylittyä.

Syöttö f_z / hammas: 0,35 mm

ISO-koodi-käantöterä: RPKW 10T3MOT

tyyppi: ST1400

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-käantöterä	RPKW 10T3MOT
Lastuava aine	KM
tyyppi	ST1400
Laji	HB7515
Syöttö f_z / hammas	0,35 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
GG(G)	soveltuu	220 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		