

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

6-kertaisesti indeksoidut pyöreät käanttöterät. Ottaen huomioon maksimaalinen leikkuusvyvyys saadaan kuusi täyttä terää.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n  $a_p$  ei saa ylittyä.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,3 mm

ISO-koodi-käanttöterä: RPKT 10T3MOT

tyyppi: ST900

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-käanttöterä	RPKT 10T3MOT
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Laji	HB7525
Syöttö $f_z$ / hammas	0,3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		