

Matala liukuovikaappi, 3 kansiokorkeutta, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974212 1200
GTIN	2050002053670
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Puinen liukuovikaappi, väliseinä ja 2 hyllytasoa (väliseinän vasemmalla ja oikealla puolella), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävissä 32 mm:n välein. Kaapissa tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää metallinharmaan kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, aina metallinharmaa, korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, 2 avainta.

Pintakäsittely:

Koristepinta, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.

Huomautus:

Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Tekninen kuvaus

Kahvatyyppi	kaarikahva
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
Syvyys	450 mm
Korkeus	1163 mm
Rungon pinta	puu
jalusta	kyllä

Lokeroalustojen määrä	2
Leveys	1200 mm
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Hyötykorkeus	1083 mm
jalustan korkeus	30 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
jalustan materiaali	teräspelti
Malli	Matala kaappi
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi
Tuotetyyppi	Toimistokaappi