

Ritilähylly, Tyyppi: 500



Tilaustiedot

Tilausnumero	983212 500
GTIN	4004514227546
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Sinkitty ritilähylly, silmäkoko 30×30 mm, kantoteräs 25×2 mm. Valuvat nesteet pääsevät poistumaan suoraan ritilähyllyn läpi.

Maksimihyllykuorma ritilähyllyä kohti: **150 kg.**

Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. Nopea koota yksinkertaisen pistokiinnityksen ansiosta.

Sopii:

Hylly pienille säiliöille nro 983205 ja nro 983210.

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150 kg

Materiaali: sinkitty

Korkeus: 25 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Kantavuus: 150 kg

Paino: 9 kg

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Paino	9 kg

Korkeus	25 mm
Materiaali	sinkitty
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Kantavuus	150 kg
Valmistajamerkintä	Piensäiliöhyilly
Tuotetyyppi	Ritiläverkko