



## Työntömitta, Mittausalue: 800mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415196 800
GTIN	4062406584269
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Nonius ja näyttö mattakromattu heijastamattomaksi. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkä mittausnokka isokokoisten työkappaleiden ja työkappaleen Ø mittaamiseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Leukapituus	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,05 mm
virheraja	0,1 mm
Paino	2,1 kg
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 800 mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000