

Garant UNILINE

UNI Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955464 M
GTIN	4062406586188
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus Easyfix-järjestelmän kanssa.

Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät $\square 9 \times 9$ mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. U-muoto: 2 sivuseinää ja takaseinä. Laatikoiden ja oven asennus mahdollista.

Toimituksen sisältö:

UNI Tower nro 955460 koko M; 2 hyllytasoa nro 955481 koko M; lisäosa nro 955475 koko GREY.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Muut tarvikkeet, kuten kuvat, hyllytasot, laatikot ja ovet löytyvät numerosta 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Sarja	Tower
Kantavuus	150 kg

Syvyys	750 mm
Hyötysyvyys	510 mm
Leveys	720 mm
Korkeus	2140 mm
Hyötyleveys	540 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni

Tarvikkeet

LisäosaUNI Tower M Tyyppi GREY	955475 GREY
UNI Towerkiinteä U-muoto Tyyppi M	955460 M