

DAkKS-kalibrointi Momenttiavain, molemminpuolinen, Suurin kiristysmomentti: 1000/2Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	020040 1000/2
GTIN	2050002054561
Tuoteluokka	49X

Kuvaus

Huomautus:

Kaikki vääntömomenttikalibroinnit sisältävät tavaran säädön ja dokumentoinnin.

.../2 vasen- / oikeakalibrointi.

DAkKS-kalibrointi mittausalueelle 1-1000 Nm.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	1000 Nm
Kalibrointi	O3