

Garant**Jyrsintappisarja 5-osainen, GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAIN, Jyrsintappiien lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541406 5
GTIN	4062406587079
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:****KM# jyrsintappisarja Multi Cut, yleiset muotovaihtoehdot.**

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa **hyvän lastuamistehon** ja samalla **erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

· yleiskäyttöinen.

Varren Ø 6 mm.

GARANT#jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

TiAIN-pinnoite pidentää kestoikää ja parantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty).

· Pitkä käyttöikä.**· Alhainen lämmönsiirto.****· Hyvä lastunpoisto.****Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,

hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

À 1 kpl nro 540222 koko A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Huomautus:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus; kierroslukua pienennetään, jotta jyrsintappi ei värjäydy siniseksi.

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM TiAIN
Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Tarvikkeet

Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi D0807	540222 D0807
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi A0616	540222 A0616
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi G0618	540222 G0618
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi M1020	540222 M1020
Jyrsintappi pinnoitettuGARANT Master Uni – keskikova Tyyppi C0616	540222 C0616