

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 25 mm Sarjassa 24 osaa, akselin Ø 3 mm, RB-ZB, Rakeisuus: 36**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 573545 36 |
| GTIN | 50048011276101 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 3 mm**), irrottavissa. Segmentit voidaan yhdistellä haluttuun harjan leveyteen.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

24 yksittäistä segmenttiä (leveys n. 1,6 mm) ja **kiinnitystuurna**, jonka varren Ø on 3 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| varren Ø D _s | 3 mm |
| Rakeisuus | 36 |
| Enimmäiskierros-luku | 35000 min ⁻¹ |
| Harjan leveys | 1,6 - 10 mm |
| Väri | ruskea |
| Harjasten Ø D ₁ | 25 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Tuotenimen määrite | RB-ZB |
| Valmistajamerkintä | RB-ZB |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |