

Koken**Liitinsokka hylsille, 1 tuuma, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	653900 3
GTIN	4991644016983
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:**DIN 3129****Sopii:**

Holkit 17 – 100 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale.

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 75 - 100 mm

Tekninen kuvaus

Ø	5 mm
Pituus	75 mm
Tuotetyyppi	Lukkonasta

