

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 20
GTIN	2050000965234
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	90 N
Korkeus	6 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Ø	20 mm
Kierre	M4 mm
Kierreholkki	kyllä
Korkeus kierteineen	13 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C

Paino	16,5 g
Magneettisydämen materiaali	SmCo <sub>5</sub>
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------