

**HOLEX****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:  
160/250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278043 160/250
GTIN	4062406601966
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysstukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).  
Pistoterille nro 278029– 278036.

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = pienin Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = suurin Ø 1. Pisto.

D<sub>2</sub> = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	160 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	14 mm
enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	250 mm
Varren leveys b	20 × 20 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

