

**HOLEX****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278042 65/100
GTIN	4062406601904
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).  
Pistoterille nro 278029– 278036.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.  
 $D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø $D_2$	100 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	14 mm
vähintään 1. piston Ø $D_1$	65 mm
Varren leveys b	16×16 mm
Ruuvi	279816 3
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

