

**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 50/75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278043 50/75
GTIN	4062406601928
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.
D₂ = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston Ø D ₁	50 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	75 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	14 mm
Varren leveys b	20 × 20 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

