

**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 278044 65/100 |
| GTIN | 4062406602017 |
| Tuoteluokka | 22B |

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.
D₂ = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston Ø D ₁ | 65 mm |
| enintään 1. piston Ø D ₂ | 100 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t _{max} | 14 mm |
| Varren leveys b | 20 × 20 mm |
| Ruuvi | 279816 4 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Pistoleveys w | 3; 4 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |

