

HOLEX**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 50/75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278045 50/75
GTIN	4062406602086
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.
D₂ = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D ₂	75 mm
vähintään 1. piston Ø D ₁	50 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	14 mm
Varren leveys b	25×25 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

