

HOLEX**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:
240/350mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 278045 240/350 |
| GTIN | 4062406602130 |
| Tuoteluokka | 22B |

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysstukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------|
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 14 mm |
| vähintään 1. piston Ø D_1 | 240 mm |
| enintään 1. piston Ø D_2 | 350 mm |
| Varren leveys b | 25×25 mm |
| Ruuvi | 279816 4 |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | ei |
| Pistoleveys w | 3; 4 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |

