

**HOLEX****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:  
160/250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278045 160/250
GTIN	4062406602123
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysstukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).  
Pistoterille nro 278029– 278036.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

$D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø $D_2$	250 mm
vähintään 1. piston Ø $D_1$	160 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	14 mm
Varren leveys b	25×25 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

