

**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278046 65/100
GTIN	4062406602178
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.
D₂ = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t _{max}	14 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	100 mm
vähintään 1. piston Ø D ₁	65 mm
Varren leveys b	25×25 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

