



Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 340/999mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	278046 340/999
GTIN	4062406602222
Tuoteluokka	22B

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysstukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.

D₂ = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t _{max}	14 mm
vähintään 1. piston Ø D ₁	340 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	999 mm
Varren leveys b	25×25 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

