

Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 32
GTIN	2050001737700
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Paino	40 g
Nimellispitovoima	350 N
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	7 mm
Ø	32 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

