

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo₅, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 25
GTIN	2050000965241
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).
- Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Kierreholkki	kyllä
Ø	25 mm
Paino	33 g
Nimellispitovoima	150 N
Kierre	M4 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Korkeus	7 mm

Korkeus kierteineen	14 mm
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------