

**USB-laturi, Varren koko: HC105****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081601 HC105
GTIN	4013674176540
Tuoteluokka	08C

Kuvaus**Malli:**

Sopii laitteisiin, joita ladataan tai käytetään USB-portin kautta. Älykäs latauksen hallinta huolehtii optimoidusta latauksesta, samalla kun Multisafe-tenniikka suojaa liitettyjä päätelaitteita ja laturia.

Enimmäislatausvirta: 1 A

Maksimaalinen teho: 5 W

Latausjännite: 5 V

USB-porttien määrä: 1

Tekninen kuvaus

Enimmäislatausvirta	1 A
Maksimaalinen teho	5 W
Latausjännite	5 V
USB-porttien määrä	1