

**USB-pikalaturi, Varren koko: HC218PD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081602 HC218PD
GTIN	4013674176557
Tuoteluokka	08C

Kuvaus**Malli:**

Sopii laitteisiin, joita ladataan tai käytetään USB-portin kautta. Älykäs latauksen hallinta huolehtii optimoidusta latauksesta, samalla kun Multisafe-tenniikka suojaa liitetyjä päätelaitteita ja laturia. Integroitu Power Delivery ja Quickcharge-pikalatausprotokolla. Quickcharge 3.0 yhteensopiva.

Enimmäislatausvirta: 3 A

Maksimaalinen teho: 18 W

Latausjännite: 5 V

USB-C-porttien määrä: 1

USB-porttien määrä: 1

Tekninen kuvaus

Latausjännite	5 V
USB-porttien määrä	1
Maksimaalinen teho	18 W
USB-C-porttien määrä	1
Enimmäislatausvirta	3 A

