



Magneetikulma, 90° (jäykkä), ferriitti, Tyyppi: 972



Tilaustiedot

Tilausnumero	085954 972
GTIN	2050000965500
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi $\pm 0,05 / 100$ mm.

Käyttö:

Osien kiinnittämiseen kiinteässä 90 °C:n kulmassa asennus- ja hitsaustöiden valmistelussa.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	750 N
Leveys	22 mm
tyyppi	972
Kulman säätöalue	90 astetta
Pituus	225 mm
Korkeus	225 mm
Paino	2,2 kg
Magneettisydämen materiaali	ferriitti

Tuotetyyppi

Monikulmamagneetti