

Garant**Poratangon vakaaja 7×D mini, Varren koko: 10R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 10R
GTIN	4062406641825
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10×D.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_2$	32 mm
Varren pituus L_s	53 mm
C	1 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kokonaispituus L_2	129 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	10 mm
Siirto Z akselille	8 mm

Ulkoneman pituus L_1	70 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Säde R	2 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	$7 \times D$
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja