

Garant**Poratangon vakaaja 7xD mini, Varren koko: 16R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 16R
GTIN	4062406641863
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10xD.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_2$	32 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	16 mm
Siirto Z akselille	12,5 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Varren pituus L_s	53 mm
Kokonaispituus L_2	171 mm
C	1 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Säde R	2 mm
Ulkoneman pituus L ₁	112 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja